




T-RACK MERCEDES SPRINTER 18- H2 MED KAMERA

Art nr: TB90077
Monteringssats: 93383




Installation



Produkten monteras i befintliga fixpunkter




QPAX AB® Pellvägen 4, S-827 63 Färila
Telefon: +46(0)651-760 460 | E-post: info@qpax.se | qpax.se



Nr	Ändring	Datum	Godk.
B	Förtydligande av adapter	2021-10-13	
C	Uni-fäste infört	2023-05-31	
D	M8 Nitmutter	2023-12-19	



FÖR L3:
Använd adapter för att flytta takbåge framåt.



Pos	Ant	SMST Titel	Dimension	Artikel nr/Referens
21	7	Kabelgenomföring membran	Ø20	96012
20	4	Täckplugg för Ø10mm	Ø13	50911
19	2	Mutter M8 Locking	M8 Lås	34204
18	2	Bricka M8+	25x8x1,5	34315
17	2	Tätningsbricka	20x8x4	50935
16	2	Kupolbricka	M8	34350
15	2	Vinkel 55mm 90°	T=3	100210
14	2	Nitmutter M8 Alu	M8 Ø11mm 1.5-4.5	32211
13	2	Hatt		50920
12	2	Skruv M6S	M8x25	34105
11	2	Bricka fjäder M8 rostfri	15x8,6x0,8	34329
10	2	Hattbricka	Ø32mm	50921
9	2	Täcklock	T=2	100209
8	2	Bricka M8	8,4x16x1,5	34302
7	2	Skruv M6S	M8x30	34167
6	2	Mutterskydd 13mm	M8	50944
5	2	Skruv RXS	4,2x19	34162
4	4	Montageskruv L19	4,2x19	34094
3	2	Magnetfäste	t=25	100141
2	2	Dekal QPAX	54x17	60325
1	1	T-RACK bakre takbåge		B45-352
Pos	Ant	SMST Titel	Dimension	Artikel nr/Referens

Denna handling får inte kopieras utan vårt skriftliga medgivettyg. Denna handling får inte kopieras utan vårt skriftliga medgivettyg. Denna handling får inte kopieras utan vårt skriftliga medgivettyg.

Konstr.	Ritad	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala	Ersätter	Ersatt av
JNO	JNO					1 : 4		
Dar ej annat anges, gäller SS-ISO 2768 - C och SMS 723 - B. Sverkskvalité för avelbar enligt SS - ISO 9817 mvt C.								
QPAX			T-RACK takbåge			Datum		
Mercedes Sprinter 18-			93383.idw			2019-02-12		
H2 med kamera			Art. nr			Rev		
Tel +46 (0)651-740 440			email: info@qpax.se			93383		
						D		