


* Wellnut - gummimutter
För montering utan att riva ev. innertak, borras Ø15mm.
Ersätter vid användning: 16, 49 & 410

Nr	Ant	Ändring	Datum	Godk.
B		Främre & bakre båge anpassad till H2-tak	2022-10-11	



* Inga original-fästpunkter finns på taket.
Håltagning i tak krävs.

25	4	Wellnut	M8 Ø15	34217 /JF-E51618
24	8	MRT TT M5x10	5x10	34235
23	4	Fäste för takbåge		98520
22	2	Dekal QPAX	54x17	60325
21	1	T-RACK bakre Maxi	Ø60x3,5	B82-452-K
20	1	T-RACK Främre Maxi	Ø60x3,5	F82-452-K
16	4	Tättningsbricka	20x8x4	50935
15	4	Kupolbricka	M8	34350
9	2	Montage skruv PK typ M-II	4,2x14	34094
8	2	Rostfri skruv		34162
5	2	Låsbart stödfäste	t=25	100141
4	4	Aluskarv	Ø60 x 6	100790
3	2	Mellanrör 510mm	Ø60x3,5	101002
Pos	Ant	SMST Titel	Dimension	Artikel nr/Referens

411	1	Sexkantskruv	M6x20	34193
410	1	Mutter	M8 Lås	34204
49	1	Bricka bred	8x22x1,5	34314
48	1	Sexkantskruv	M8x25	34105
47	1	Bricka	M8	34302
46	1	Mutterskydd 13mm	16mm	50944
45	1	Mutterskydd 10mm	M6	50942
44	1	Bricka Nordlock	M6	34325
43	1	POPNut M6 Alu	M6 Ø9mm	32209
42	1	Täcklock	T=2	100209
41	1	Vinkel 90	T=3	100270
Pos	Ant	SMST Titel	Dimension	Artikel nr/Referens

Konstr.	Ritad	Kop.	Konstr.	Stand.	Godk.	Skala	Ersätter	Ersatt av
JNO	JNO					1 : 8		
Där ej annat anges, gäller SS-ISO 2768 - C och SMS 723 - B. Svetskvalité för svetsar enligt SS - ISO 5817 nivå C.								
						T-rack Maxi VW Crafter Dubbelhytt H2		Filnamn 93417.idw
Tel +46 (0)651-760 460 email:info@qpax.se						Datum 2019-10-09		Art. nr
						93417		Rev
						B		